

Toote informatsioon:

Akvaariumi silikoon 579

Kõrge taluvusega ja optimaalse nakkega**Üldkirjeldus ning tüüpilised kasutusalaad:**

Akvaariumi silikoon 579 on tugev ning elastne silikoon- hermeetik välja töötatud akvaariumite ja terraariumite kokkupanekuks. Sobilik ka muude klaasi liimimistödeks, kus optimaalne tugevus on nõutud. Silikoon on UV-kindel, talub temperatuuri kõikumisi ning nii mage- kui ka soolveti.

Akvaariumi Silikoon 579 taheneb reageerides õhuniiskusega moodustades elastse liite, mille liikuvus on +/- 25 %.

Akvaariumi Silikoon 579 täidab ISO 11600 (G- 25HM), ISO 11600 (F-25HM) ning DIN 32 622 nõudeid.



Member of Danish Association of Sealant Applicators & Manufactures.



Akvaariumi Silikoon 579 on tugev elastne silikoon-hermeetik, välja töötatud spetsiaalselt akvaariumite ja terraariumite kokkupanekuks. Silikoon täidab ISO 11600 (G-25HM) ja ISO 11600 (F-25HM) nõudeid.

Füüsilised / keemilised omadused:**Tahenemata silikoon:**

Tüüp:	Happeline 1-komponentne silikoon hermeetik.
Sisaldab fungitsiidi:	Ei
Konsistents:	Pasta, tiksotroopne
Tihedus:	Ligikaudu 1,04 kg/liiter.
Säilitusaeg:	2 aastat originaalses avamata pakendis, hoiustatuna jahedas ja kuivas.
Pakendamine:	

Toote nr.	Värv	Suurus
75591	Läbipaistev	300 ml padrun
75595	Must	300 ml padrun

Tahenenud silikoon:

Värvitav:	Ei
Kõvadus:	Ligikaudu 24 Shore A
Elastsusmoodul 100 % pikenemisel:	Ligikaudu 0,6 N/mm ²
Maksimaalne liikuvus:	+/- 25 %
Taluvus:	Temperatuur: Ligikaudu -50 °C kuni 200 °C. Talub kõrgemaid temperatuure lühiajaliselt. Vesi: Talub pidevat kokkupuudet veega.



Kasutusjuhend:

Vuugi mõõtmised:

Vuukide dimensioneerimine peaks olema kooskõlas akvaariumi mõõtmete, klaasi paksuse, disainiga jne. Rohkem informatsiooni selle kohta leiab professionaalsest kirjandusest.

Ettevalmistus:

Kõik pinnad peavad olema puhtad, kuivad, rasva- ja tolmuvabad. Me soovitame etanooliga niisutatud pehme lapiga liimitavad pinnad rasvast puhastada.

Akvaariumi Silikoon 579 võib kasutada klaasil ilma kruntimata. Lamineeritud ja kaetud klaasidel võib silikooni nakkuvus väheneda, seetõttu on alati soovitatav läbi viia nakkuvustest enne suuremahulise liimimise alustamist.

Kasutamistingimused:

Kasutada temperatuurivahemikus +5 °C kuni +40 °C ning minimaalse suhtelise õhuniiskuse 30 % korral.

Kasutamine:

*Silikoon kantakse pindadele silikoonipüstoliga. Koheselt peale silikooni peale kandmist pannakse klaasid kokku ning hoitakse õiges asendis kuni silikoon on tahenenud.
Juhul kui Akvaariumi Silikooni 579 kasutatakse tihendamiseks pressitakse silikoon vuuki ning viimistletakse seebivette kastetud tööriistaga. Soovitame kasutada maalariteipi, mis tuleks koheselt peale silikooni pealekandmist eemaldada.*

Tahenemine:

*Pinnakihi kuivamine: Ligikaudu 5 minutit 23 °C ja 50 % niiskuse korral.
Puutekuiv: Ligikaudu 30 minutit 23 °C ja 50 % niiskuse korral.
Tahenemine: 2 mm/päevas 23 °C ja 50 % niiskuse korral.
Tahenemine võtab madalamatel temperatuuridel ning madalama õhuniiskuse korral kauem aega.*

Kontroll:

Pärast täielikku tahenemist tuleks veekindlust testida. Lekked tuleb markeerida ning akvaarium tühjendada. Peale kuivamist tuleb lekkekohad parandada Akvaariumi Silikooni 579ga.

Akvaariumi mitte kasutada enne silikooni täielikku tahenemist.

Puhastamine:

Tööriistad saab näiteks atsetooniga puhastada. Tahenenud silikooni saab mehaaniliselt eemaldada või kasutades Silikooni Eemaldi 911e. Käed tuleks seebi ja veega pesta.

Ohutus:

Ohumärgised: Puudub

Lisainformatsiooni leiab toote ohutuskaardilt.

Selle toote informatsioonilehel olev info põhineb ulatuslikel laboratoorsest testimistest ning praktilisel kogemusel ja on mõeldud aitama kasutajal saavutada optimaalset kasutusmeetodit. Kuna kasutajapoolsed tingimused on meie kontrolli alt väljas ei saa me anda toote kasutamisel saadud tulemustele garantiid. Toote infolehel olevad väärtused on tüüpilised väärtused andmaks suuniseid. Neid ei tohiks kasutada kui toote spetsifikatsioone. Vaata samuti meie müügi- ning tarnetingimusi.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – TAANI – INFO@DANALIM.DK
TEL. (+45) 56 64 00 70 - FAKS (+45) 56 64 00 90 - TEHNILINE TEENUS TEL. (+45) 56 64 00 75**

Akvaariumi silikoon 579 - Väljastamise kuupäev 31.10.2014 - Leht 2/2